

Cable de 1m de Extensión, Cable Alargador IEC 320 C13 a IEC 320 C20 Negro, 15A 125V, 14AWG, Cable de Corriente de Servicio Pesado, Cable de Alimentación, UL

ID del Producto: PXTC13C20143



Este cable de alimentación C13 a C20 de StarTech.com tiene un alambre de 14AWG que es apropiado para conexiones que requieren alta potencia, e ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte su servidor a una PDU
- Prolongue la conexión entre su servidor y la PDU hasta 1 metro

## Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 1 metro de 14AWG con conectores IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 es adecuado para estaciones de trabajo/oficina en casa | Uso en interiores | Clasificado para transportar 125V a 15A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado

con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 1m | IEC 60320 C13 a IEC 60320 C20 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: -20°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9.14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C13 funciona con la mayoría del hardware informático | Amplíe las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más | Cable de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de extensión de la alimentación está respaldado de por vida, incluida la asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C20

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 36.0 in [91.4 cm]

Peso del Producto 8.0 oz [228 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.2 in [25.8 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [5.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.6 oz [186.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable 14AWG de 91 de alimentación de computadora  
- C13 a C20

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.