

3 m hochbelastbares Verlängerungskabel, IEC 320 C19 auf IEC 320 C20 schwarzes Verlängerungskabel, 15A 250V, 14AWG, Stromkabel Verlängerung, AC Stromkabel, UL gelistet

Produkt-ID: PXTc19201410



Dieses C19-auf-C20-Netzkabel von StarTech.com verfügt über ein 2,5 mm<sup>2</sup>-Kabel, das für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet.

Zudem können Sie mit diesem Kabel ein vorhandenes Netzkabel um 3 m verlängern und so zusätzliche Entfernung für die Platzierung Ihrer Geräte gemäß Ihrer Serverraumkonfiguration gewinnen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
- Erweitern Sie die Verbindung zwischen Server und PDU um bis zu 3 m

## Merkmale

- **HOCHBELASTBARES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Dieses 3 m lange 14AWG Universal Stromkabel mit IEC 60320 C19 auf C20 Steckern eignet sich für Server oder andere leistungsstarke Geräte | für den Innenbereich | Schutzklasse 250 V bei 15 A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL-geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene Zugentlastung an Steckern für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Kabel, mit 100% Kupferdraht | Erhältlich in anderen Längen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3 m AC Stromkabel | IEC 60320 C19 auf IEC 60320 C20 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Manteltyp: SJT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 9,14mm
- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel C19 auf C20 arbeitet mit nordamerikanischen Kabeln | Verlängert Verbindungen zu Servern, Desktop Computern, Monitoren, Druckern und mehr | Ersatz Stromkabel Verlängerung
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Verlängerungskabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

---

#### Hardware

##### Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SJT

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C19 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C20 Strom

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

---

#### Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	15 A

---

#### Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	14 AWG
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	1.1 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.3 in [26.1 cm]
Paketbreite	3.7 in [9.5 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m langes 2,5 mm²-Computernetzkabel - C19 auf C20
--------------------	--------------------------------------------------------

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.