

Cable de 3m de Extensión de Alimentación, Cable de Extensión IEC 320 C19 a IEC 320 C20 Negro, 15A 250V, 14AWG, Cable Alargador de Corriente de Servicio Pesado, UL

ID del Producto: PXTc19201410



Este cable de alimentación C19 a C20 de StarTech.com tiene un alambre de 14AWG que es apropiado para conexiones que requieren alta potencia, e ideal para entornos de servidores y conexiones con una unidad PDU (unidad de distribución de la alimentación).

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 3 metros, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su servidor a una PDU
- Amplíe la conexión entre su servidor y la PDU hasta 3 metros

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA:** Este cable de alimentación universal de 3m de 14AWG con conectores IEC 60320 C19 a C20 es adecuado para servidores u otros equipos de alta

potencia | Uso en interiores | Clasificado para transportar 250V a 15A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Alivio de tensión moldeado en los conectores para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de CA de 3m | IEC 60320 C19 a C20 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 60°C | Diámetro exterior del cable: 9.14mm
- **COMPATIBILIDAD:** El cable de alimentación para PC C19 a C20 funciona con dispositivos para Norteamérica | Amplíe las conexiones a servidores, computadoras de escritorio, monitores, impresoras y mucho más | Cable de extensión de alimentación de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable alargador de corriente está respaldado de por vida, e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conecotor(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C19
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C20

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15 A

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	1.1 lb [0.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.3 in [26.1 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.5 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de computadora de 3m, grosor de 14AWG - C19 a C20
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

