

1,8 m hochbelastbares Verlängerungskabel, IEC 320 C19 auf IEC 320 C20 schwarzes Verlängerungskabel, 15A 250V, 14AWG, Stromkabel Verlängerung, AC Stromkabel, UL gelistet

Produkt-ID: PXTc19C20146



Dieses C19-auf-C20-Stromkabel ist mit einem 2,5-mm²-Draht für leistungsfähige Verbindungen ausgestattet, sodass es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet ist.

Zudem kann das Kabel die Reichweite Ihres vorhandenen Stromkabels um 1,8 m erweitern. So erhalten Sie die zusätzliche Entfernung, die Sie benötigen, um Ihre Geräte gemäß Ihrer Serverraumkonfiguration platzieren zu können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
- Erweitern Sie die Verbindung zwischen Ihrem Server und PDU um bis zu 1,8 m

Merkmale

- HOCHBELASTBARES VERLÄNGERUNGSKABEL: Dieses 1,8 m lange 14AWG Universal Stromkabel mit IEC 60320 C19 auf C20 Steckern eignet sich für Server oder andere leistungsstarke Geräte | für den Innenbereich | Schutzklasse 250 V bei 15 A
- LEISTUNG UND SICHERHEIT: UL-geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene Zugentlastung an Steckern für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Kabel, mit 100% Kupferdraht | Erhältlich in anderen Längen
- SPEZIFIKATIONEN: 1,8 m AC Stromkabel | IEC 60320 C19 auf IEC 60320 C20 | 14AWG | 250V 15A (Max) | Manteltyp: SJT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 9,14mm
- KOMPATIBILITÄT: PC Stromkabel C19 auf C20 arbeitet mit nordamerikanischen Kabeln | Verlängert Verbindungen zu Servern, Desktop Computern, Monitoren, Druckern und mehr | Ersatz Stromkabel Verlängerung
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Verlängerungskabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SJT

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C19 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C20 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	15 A

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	14 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	11.5 oz [326.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.6 in [24.3 cm]
Paketbreite	3.3 in [8.4 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.1 oz [342.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m 2,5 mm²-Computerstromkabel - C19 auf C20
--------------------	--

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.