

Cable de 2m de Alimentación de Ordenador, 16AWG, EU Schuko a C19, 16A 250V, Cable de Alimentación de Repuesto, Impresora, para Fuente de Alimentación, Cable para Europa, UL

ID del Producto: PXTEUC192M



El cable de alimentación (2 metros) de ordenador, modelo PXTEUC192M, incluye un conector Schuko CEE7 en un extremo y un conector IEC 320 C19 en el otro: duradero y resistente cable diseñado para la alimentación de un ordenador o equipo de sala de servidores, mediante un tomacorriente con conexión a tierra.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Puede utilizarse en una sala de servidores para proporcionar una conexión eléctrica fiable para aplicaciones de servidor
- Alimente su ordenador u otro dispositivo equipado con C19 desde una toma de corriente CEE7/7UE

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN:** Este cable de alimentación de 2m de 16AWG (1,5mm²) con enchufe Schuko de la UE y conectores IEC 320 C19 es adecuado para aplicaciones de estaciones de

trabajo/oficinas domésticas o salas de servidores. Clasificado para 250V a 16A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Extremos moldeados para mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación contra incendios: VW-1 | Certificado por la CE
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2m | Enchufe Schuko UE a IEC 320 C19 | 16AWG (1,5mm²) | 250V 16A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 10 a 60 | Diámetro del cable: 8,5mm
- **COMPATIBILIDAD:** El enchufe Schuko de la UE funciona con las tomas de corriente europeas | El conector IEC C19 funciona con ordenadores de sobremesa y servidores | Cable de alimentación para PC de repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C19

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	16 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	1.5mm ²
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Altura del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Peso del Producto	10.3 oz [291.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.8 oz [306.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable (2 metros) de alimentación eléctrica del ordenador - Schuko CEE7 a IEC 320 C19
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.