

Cordon d'Alimentation pour PC, 2m, 16AWG, EU Schuko vers C19, 16A 250V, Noir  
Cordon d'Alimentation CA de Remplacement, Cordon d'Alimentation pour Imprimante,  
Câble d'Alimentation pour PC - UL Listed

N° de produit: PXTEUC192M



Le cordon d'alimentation pour ordinateur PXTEUC192M de 2 m est équipé d'une prise Schuko CEE7 à une extrémité et d'un connecteur IEC 320 C19 à l'autre. Ce câble durable et robuste alimentera votre ordinateur ou votre équipement de salle de serveurs depuis une prise d'alimentation mise à la terre.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Peut être utilisé dans une salle de serveurs pour assurer une connexion fiable
- Alimentez votre ordinateur ou un autre périphérique C19 depuis une prise d'alimentation CEE 7/7 UE

## Spécifications techniques

- CÂBLE D'ALIMENTATION AC : Ce câble d'alimentation informatique flexible de 2m 16AWG (1,5 mm<sup>2</sup>) avec prise EU Schuko et IEC 320 C19 convient pour les stations de travail/home office/salles de serveurs. Conçu pour supporter 250V à 16A

- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Extrémités entièrement moulées pour une meilleure durabilité et connecteurs approuvés par VDE | Câble d'alimentation à 3 conducteurs fabriqué à partir de fils 100% en cuivre | Résistance au feu : VW-1 | Certifié CE
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur : 2m | Prise Schuko UE vers IEC 320 C19 | 16AWG (1.5mm<sup>2</sup>) | 250V 16A (Max) | Caractéristiques de la gaine : H05VV-F | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Gamme de température : 10 à 60 | Diamètre extérieur du câble : 8.5mm
- **COMPATIBILITÉ** : La prise Schuko de l'UE fonctionne avec les prises électriques européennes. Le connecteur IEC C19 fonctionne avec les ordinateurs de bureau et les serveurs
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce câble d'alimentation pour ordinateur est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5. Disponible dans d'autres longueurs

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe)
Connecteur B	1 - Alimentation C19 IEC 60320

---

#### Alimentation

Tension d'entrée	250 AC
Courant d'entrée	16 A

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	1.5mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	1.3 in [3.2 cm]
Hauteur du produit	1.4 in [3.5 cm]

Poids du produit 10.3 oz [291.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Poids brut 10.8 oz [306.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation pour ordinateur 2 m – Schuko  
CEE7 vers IEC 320 C19

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis