

2 m nätsladd för dator, 16AWG, EU Schuko till C19, 16 A 250 V, svart
ersättningsnätsladd, nätsladd för skrivare, strömförsörjningskabel för dator, nätsladd
för bildskärm - UL-listad

Produkt ID: PXTEUC192M



PXTEUC192M 2 m datorströmsladd har en Schuko CEE7-kontakt i ena änden och en IEC 320 C19-kontakt i den andra - en hållbar, kraftig kabeldesign för att strömsätta din dator eller serverrumsutrustning från ett jordat eluttag.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lämplig för användning i serverrum för att tillhandahålla en pålitlig strömanslutning till serverar
- Strömsätt din dator eller andra C19-utrustade enheter via ett CEE 7/7 EU-eluttag

Funktioner

- AC-STRÖMKABEL: Den här 2 meter långa, flexibla 16AWG-nätsladden (1,5 mm²) för datorer med EU Schuko- och IEC 320 C19-kontakter är lämplig för arbetsstationer/hemmakontor eller serverrum. Klassad för 250 V vid 16 A

- **PRESTANDA OCH SÄKERHET:** Helt formgjutna ändrar för hållbarhet och VDE-godkända kontakter | 3-ledarkabel tillverkad av 100 % koppartråd | Brandklassning: VW-1 | CE-certifierad
- **SPECIFIKATIONER:** 2 m nätsladd | EU Schuko-kontakt till IEC 320 C19 | 16AWG (1,5 mm²) | 250 V 16 A (max) | Mantelklassning: H05VV-F | Mantelmateriel: PVC | Färg: Svart | Temperaturområde: 10 till 60 | Kabelns ytterdiameter: 8,5 mm
- **KOMPATIBILITET:** EU Schuko-kontakt fungerar med europeiska eluttag | IEC C19-kontakt fungerar med stationära datorer och servrar | Ersättningskabel/-sladd för strömförsörjning av dator
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här strömkabeln för datorer är utformad och byggd för IT-proffs och har livstidsgaranti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar | Den här C19-nätsladden finns i andra längder

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	3
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - CEE 7/7 ström (europeisk)
Connector B	1 - IEC 60320 C19 ström

Ström

Inspänning	250 AC
Inström	16 A

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	1.5mm ²
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	1.3 in [3.2 cm]
Produkthöjd	1.4 in [3.5 cm]
Produktvikt	10.3 oz [291.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.8 oz [306.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m datorströmsladd - Schuko CEE7 till IEC 320 C19
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.