

Cable de 4.5m de Alimentación de Computadora, Plano NEMA 5-15P a C13, 10A 125V, 18AWG, Cable de Alimentación de Impresora y PC, Cable de alimentación de Monitor, UL

ID del Producto: PXTF10115



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 cuenta con un enchufe de perfil bajo que se coloca en el tomacorriente en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente. La conexión al ras ahorra espacio y ayuda a evitar el bloqueo de otras regletas abiertas.

El cable de alimentación está fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para proveer a sus dispositivos periféricos conexiones duraderas y estables. Es un reemplazo adecuado para cables averiados o perdidos de computadora, pantalla o impresora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su monitor, computadora o impresora a una toma de corriente con conexión a tierra
- Cable de alimentación de repuesto o de reemplazo para la computadora

Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación de computadora de 18AWG de 4,5m con conectores planos NEMA 5-15P y IEC 60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo | 125V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión totalmente moldeados | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Clasificación de fuego: VW-1
- **ESPECIFICACIONES:** 4.5m | NEMA 5-15P plano a IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Clasificación/Material de la cubierta: SVT/PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro: 6.4mm
- **COMPATIBILIDAD:** El conector plano NEMA 5-15P funciona con tomacorrientes norteamericanas | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio, monitores, etc. | de Repuesto
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable C13 está disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Estilo de Conector	Flat to Straight
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	11.9 oz [338.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [2.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.2 oz [346.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.