

Cable de 1m de Alimentación para Portátiles, Enchufe UE a C7, 2,5A 250V, 18AWG, Cable de Repuesto para Cargador de Portátiles, Cable para Impresoras, Cable para Europa, UL

ID del Producto: PXTNB2SEU1M



El cable de alimentación para ordenador portátil (1 metro), modelo PXTNB2SEU1M, incluye un conector para alimentación europea (CEE 7/16) y un conector C7 de 2 clavijas, lo cual lo convierte en un cable de repuesto adecuado para ordenadores portátiles Lenovo, IBM o de cualquier otra marca compatible que requiera un conector eléctrico C7.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cable de alimentación para portátiles de repuesto/reemplazo para su uso con tomas de corriente europeas
- Amplíe la distancia de conexión entre su ordenador portátil y la toma de corriente en 1m

Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de 1m de 18AWG (0,75 mm²) para portátiles con enchufe de la UE y conectores IEC 60320 C7 es adecuado para el uso en estaciones de

trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 250 V a 2,5 A

- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Alivio de tensión totalmente moldeado para una mayor durabilidad y conectores aprobados por la VDE | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 2 conductores para portátiles fabricado con alambre 100% de cobre
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 1m | Enchufe UE / Euroconector a IEC60320 C7 | 18AWG (0,75mm²) | 250V 2,5A (Max) | Clasificación de la cubierta: H03VVH2-F | Material de la cubierta: PVC | Rango de temperatura: 2 a 60 | Dimensiones de la cubierta: 3,5x6,8 mm
- **COMPATIBILIDAD:** El enchufe de la UE / Europlug funciona con las tomas de corriente para Europa | El conector IEC 60320 C7 funciona con la mayoría de los bloques de alimentación para portátiles, monitores, impresoras y más | Cable de repuesto
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de alimentación para ordenador está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	2
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C7 (No Polarizado)

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	2.5 A

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	0.75mm ²
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]

Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [61.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable estándar de alimentación para ordenador portátil (1 metro) - EU a C7
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.