

Cavo di Alimentazione per Notebook da 1m; Cavo Elettrico AC di Ricambio per Alimentatori Laptop da UK BS1363 a C7, 2.5A-250V, Omologato UL

ID prodotto: PXTNB2SUK1M



Il cavo di alimentazione per laptop da 1 m PXTNB2SUK1M presenta una spina BS 1363 (tipo G) per il Regno Unito e un connettore C7 a 2 terminali che lo rendono un perfetto cavo di ricambio per laptop Lenovo, IBM o altri laptop compatibili dotati di connettore di alimentazione C7.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Cavo di alimentazione di ricambio/sostitutivo per laptop da utilizzare con prese di corrente del Regno Unito
- Aumenta la distanza di connessione tra il laptop e la presa di corrente di 1 m

Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE AC:** Questo cavo di Alimentazione flessibile per Laptop da 1m, 18AWG (0.75mm²), con connettori BS 1363 e C7 IEC-60320 è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio e Casa | 250V-2.5A
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Certificato UL (UL62 e UL817) | Connettori con scarico della trazione

per una maggiore durata, approvati VDE | Classificazione Antincendio: VW-1 | Cavo Alimentazione per Notebook con 2 conduttori in rame al 100%

- **SPECIFICHE:** Cavo Alimentazione per Computer da 1m | Spina UK BS1363 a C7 IEC 60320 | 18AWG (0.75mm²) | 250V-2.5A (Max) | Tipo Rivestimento: H03VVH2-F | Materiale Rivestimento: PVC | Temperatura Esercizio: da 2-60 | Dimensioni del rivestimento: 3.5x6.8 mm
- **COMPATIBILITÀ:** Questo Cavo di Alimentazione AC BS 1363 è compatibile con le prese UK | Il connettore C5 IEC si adatta alla maggior parte degli alimentatori per Notebook, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | Cavo Alimentazione di ricambio per Laptop
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione per computer portatile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue 24/5 gratuita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	2
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C7 (non polarizzato)

Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	2.5 A

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm ^{<sup>2</sup>}
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]

	Peso prodotto	4.0 oz [113.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
	Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
	Altezza del Pacco	1.8 in [4.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.3 oz [121.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per laptop 1 m - 2 slot per GB - Connettore per cavo di alimentazione BS-1363 a C7
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.