

2 m Laptop Ladekabel, EU Schuko auf C5, 2,5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop
Ersatzstromkabel, Laptop Netzteil Stromkabel, Kleeblatt/Mickey Mouse Netzkabel

Produkt-ID: PXTNB3SEU2M



Das 3-polige Laptop-Stromkabel PXTNB3SEU2M ist mit einem EU-Stecker und einem 3-poligen Anschluss versehen. Dadurch eignet es sich als Ersatzkabel für einen Laptop von HP, Toshiba oder einem anderen Hersteller mit Cloverleaf/C5-Stromanschluss.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersatz-Laptop-Stromkabel für die Verwendung mit geerdeten europäischen Stromquellen oder C5-Stromquellen
- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Laptop- und Stromquelle um 2 m

Merkmale

- **AC STROMKABEL:** Dieses 2 m lange 18AWG flexible Laptop Stromkabel mit EU Schuko Stecker und IEC 60320 C5 Steckern ist für den Einsatz am Arbeitsplatz/im Heimbüro geeignet | Schutzklasse 250V bei 2,5A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** Vollständig vergossene Zugentlastung für eine lange Haltbarkeit und

VDE-geprüfte Stecker | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Notebook Stromkabel aus 100% Kupferdraht

- **SPEZIFIKATIONEN:** 2 m Stromkabel | EU Schuko Stecker auf IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm²) | 250V 2.5A (Max) | Schutzklasse des Mantels: H05VV-F | Mantelmaterial: PVC | Farbe: Schwarz | Temperaturbereich: -10 bis 60 | Mantelabmessungen: 3,5x6,8 mm
- **KOMPATIBILITÄT:** AC Stromkabel EU Schuko Stecker arbeitet mit europäischen Steckdosen | IEC 60320 C5 Stecker arbeitet mit den meisten Netzteilen für Laptops/Notebooks, Monitoren, Scannern, Druckern, und mehr | Ersatz Laptop Stromkabel/Netzkabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - CEE 7/7 Strom (europäisch)
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C5 Strom

Strom

Eingangsspannung	250 AC
Eingangsstrom	2.5 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	0.75mm ²
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht		7.0 oz [197.0 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		3.0 in [7.5 cm]
Paketbreite		10.6 in [26.9 cm]
Pakethöhe		1.7 in [4.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		7.3 oz [206.0 g]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - 2 m Laptop Ladekabel - 3-poliges für EU
Garantieinformationen		
Warranty		Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.