

2m Standard Laptop Stromkabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C5 Kleeblatt / Mickey Mouse Netzkabel

Produkt-ID: PXTNB3SUK2M



Das 2 m lange Laptop-Netzkabel PXTNB3SUK2M ist mit einem BS 1363-GB-Netzstecker (Typ G) und einem C5-Anschluss mit 3 Stiften ausgestattet, sodass es sich als Ersatzkabel für HP, Toshiba oder andere kompatible Laptops mit Cloverleaf/C5-Netzanschluss eignet.

Dieses Cloverleaf-Stromkabel wurde für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersatz-Laptop-Stromkabel für die Verwendung mit geerdeten GB-Stromquellen
- Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Laptop- und Stromquelle um 2 m

Merkmale

- Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
- Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 3

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A BS 1363 Strom (GB)

Steckverbinder B IEC 60320 C5 Strom

Strom

Eingangsspannung 250 AC

Eingangsstrom 2.5 A

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Drahtstärke 0.75mm²

Kabellänge 6.6 ft [2 m]

Produktlänge 6.6 ft [2.0 m]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 7.3 oz [206.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 7.5 oz [213.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m Laptop-Netzkabel - 3 Schlitz für GB - BS-1363 auf C5
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

