

30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Produkt-ID: PYO2LP4LSATR



Das LP4 Molex-auf-einrastendes, rechtsgewinkelt Dual SATA-Strom-Splitter-Kabel PYO2LP4LSATR ist mit zwei seriellen ATA-Strombuchsen und einem LP4-Stecker versehen und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stromversorgung von zwei SATA-Laufwerken über einen einzigen LP4-Anschluss an die Stromversorgung des Computers.

Dieses strapazierfähige, 30 cm lange LP4-auf-SATA Y Adapterkabel ermöglicht den Einbau von Laufwerken an einer beliebigen Stelle im Computergehäuse und spart Ihnen somit die Kosten und die Mühen einer Aufrüstung auf eine Stromversorgung, die mit seriellen ATA-Laufwerken kompatibel ist.

Dieses fachgerecht entwickelte und aus hochwertigen Materialien gefertigte 4-polige Molex-auf-SATA-Splitter-Stromkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie zwei serielle ATA-Festplatten an einen standardmäßigen Molex-Anschluss an die Stromversorgung an
- Kompatibel mit seriellen ATA-Festplatten, CD-RW-Laufwerken, DVD-ROM-Laufwerken und anderen Geräten

Merkmale

- 1x (LP4)-Stromstecker
- 2x rechtsgewinkelte, einrastende SATA-Strombuchsen
- Bietet 30 cm Kabellänge

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
Steckverbinder B	SATA-Strom (15-polig)

Physische Eigenschaften

Steckverbinderart	Rechtsgewinkelt
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktgewicht	1.2 oz [35 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [40 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm Y-Adapterkabel, LP4 auf 2x rechtsgewinkelt, einrastend SATA Strom
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.