

30 cm LP4 till 2x låsförsedd högervinklad SATA Y-ström-splitter-kabel - 4-stifts LP4 till dubbel SATA

Produkt ID: PYO2LP4LSATR



PYO2LP4LSATR LP4 till låsförsedd högervinklad SATA ström-splitter-kabel har två seriella ATA-strömkontakter (hona) och en LP4-kontakt (hane) - en pålitlig lösning som gör att du kan använda två SATA-enheter med en enda LP4-anslutning till nätaggregatet.

Denna tåliga LP4 till SATA Y-kabeladapter är 30 cm lång vilket ger dig tillräcklig räckvidd för att placera enheter i chassit och samtidigt slippa kostnaden och besväret med att uppgradera nätaggregatet för kompatibilitet med seriella ATA-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Connect two Serial ATA hard drives to a standard Molex connection on your power supply
- Compatible with Serial ATA hard drives, CD-RW drives, DVD-ROM drives, and other devices

Funktioner

- 1x LP4-strömkontakt

- 2x Right-Angle Latching SATA Power Receptacles
- Provides 12" in cable length

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Connector B	2 - SATA-ström (15-stifts)

Utseende

Färg	Black & White
Kontakttyp	Högervinklad
Tråddimension	18 AWG
Kabellängd	12.0 in [304.8 mm]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	1.2 oz [35.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Paketets bredd	4.9 in [12.5 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 12in LP4 to 2x Right Angle Latching SATA Power Y Cable Adapter
-----------------	--

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.