

15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Produkt-ID: PYO2SATA



Das SATA Strom-Splitterkabel PYO2SATA verfügt über einen SATA-Stecker, der an einen SATA-Netzanschluss des Computer angeschlossen wird und sich in zwei SATA-Buchsen aufteilt. Mit dem SATA-Stromsplitter/Y-Kabel erhöhen Sie die Anzahl von SATA-Laufwerken, die aufgrund der verfügbaren Netzanschlüsse in Ihrem System installiert werden können. Außerdem sparen Sie sich die Kosten für die Aufrüstung der Spannungsversorgung für ein zusätzliches SATA-Laufwerk.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen von mehr Stromanschlüssen zu einem Netzteil

Merkmale

- 1 SATA-Netzstecker auf 2 SATA-Buchsen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride	
Steckverbinder		
Steckverbinder A	1 - SATA-Strom (15-polig)	
Steckverbinder B	2 - SATA-Strom (15-polig)	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)	
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)	
Feuchtigkeit	40%-60%	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]	
Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]	
Produktbreite	1.0 in [2.5 cm]	
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]	
Produktgewicht	1.0 oz [28.0 g]	
Verpackungsinformationen		
Paketmenge	1	
Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]	
Paketbreite	8.6 in [22.0 cm]	
Pakethöhe	0.0 in [0.6 mm]	
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]	
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten	1 - 15 cm SATA Stromversorgungs-Y-Splitter-Kabeladapter – Stecker/Buchse	

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.