

15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Produkt-ID: PYO2SATA



Das SATA Strom-Splitterkabel PYO2SATA verfügt über einen SATA-Stecker, der an einen SATA-Netzanschluss des Computer angeschlossen wird und sich in zwei SATA-Buchsen aufteilt. Mit dem SATA-Stromsplitter/Y-Kabel erhöhen Sie die Anzahl von SATA-Laufwerken, die aufgrund der verfügbaren Netzanschlüsse in Ihrem System installiert werden können. Außerdem sparen Sie sich die Kosten für die Aufrüstung der Spannungsversorgung für ein zusätzliches SATA-Laufwerk.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen von mehr Stromanschlüssen zu einem Netzteil

Merkmale

- 1 SATA-Netzstecker auf 2 SATA-Buchsen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der
Kabelummantelung

PVC - Polyvinyl Chloride

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA-Strom (15-polig)
Steckverbinder B	SATA-Strom (15-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Feuchtigkeit	40%-60%

Physische Eigenschaften

Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [28.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 cm SATA Stromversorgungs-Y-Splitter-Kabeladapter – Stecker/Buchse
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

