

Modulo ricetrasmittitore QSFP+ non codificato MSA - 40GBASE-SR4 - Fibra multimodale (MMF) - 40GE Gigabit Ethernet QSFP+ - MPO 300m - 850nm

ID prodotto: QSFP-40G-ESR4-ST



Il QSFP-40G-ESR4-ST è un modulo ricetrasmittitore QSFP in fibra compatibile con Dell EMC QSFP-40G-ESR4 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Dell EMC™. Offre una connettività affidabile 40 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-BIDI a una distanza massima di 150 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 150 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo QSFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **COMPATIBILE AL 100% CON DISPOSITIVI SENZA CODIFICA MSA:** Progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router **SENZA CODIFICA** compatibili per offrire una connettività affidabile a 40 GbE
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | Multimodale | Connettore MPO | 850 nm | Distanze fino a 300 m
- **TESTATO PER LA COMPATIBILITÀ CON GLI HOST OEM:** con funzione hot-swap in router e switch compatibili con MSA
- **FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA:** funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica
- **GARANZIA A VITA:** coperto da una garanzia a vita sulla durata del modulo stesso, non sulla durata dello switch. I nostri moduli non invalidano la garanzia OEM e sono supportati dai nostri consulenti tecnici 5/24

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Distanza di trasferimento max	300m [984ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	40 Gbps
MTBF	646.156.559 ore
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.5 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [8.9 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [130.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore QSFP+
-----------------------------	-----------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.