

MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 10m

Produkt-ID: QSFP40GAO10M



Der QSFP40GAO10M ist ein MSA-kompatibles optisches Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP+)-Kabel, das speziell für die Verwendung mit 40-GbE-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Dieses AOC-QSFP+-Kabel unterstützt 40 Gigabit Ethernet-Anwendungen (4 x 10 GbE), die über QSFP+-Anschlüsse angeschlossen sind. Es handelt sich um ein Kabel mit geringer Verlustleistung und geringer Latenz, das Hot-Swap-fähig ist, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Netzwerkswitch- oder Serververbindungen.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 40-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkschwitches oder Server

Merkmale

- Bietet zuverlässige 40-GbE-Verbindungen
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	40 Gbps
Stromverbrauch	< 1.5 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - QSFP+
Steckverbinder B	1 - QSFP+

Strom

Ausgangsspannung	3.3V DC
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	32.8 ft [10.0 m]
Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	5.9 oz [168.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	7.9 in [20.0 cm]
Paketbreite	9.9 in [25.1 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.7 oz [190.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Kabel
--------------------	-----------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.