

AOCケーブル／30m／MSA対応アンコード／アクティブ光ケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: QSFP40GAO30M



MSA準拠QSFP+(quad small form-factor pluggable) アクティブ光ケーブル。40GbE対応のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。QSFP+ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途(4 x 10GbE)に適したAOCケーブルです。消費電力と遅延が少なく、ホットスワップに対応するケーブルは、ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

このQSFP+アクティブオプティカルケーブルは、QSFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。高速相互接続を想定して設計されており、スイッチやサーバーのラック間2点接続に便利です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ ラック間での2点間ネットワークスイッチ／サーバー接続

製品の特長

- ・ MSA UNCODED ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC): Works with MSA compliant switches the accept uncoded transceivers and modules
- ・ 安定した40GbE接続を提供

- ・ MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・ 1.5W以下の低消費電力
- ・ ホットスワップ対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	アクティブ光ケーブル

性能

最大データ転送速度	40Gbps
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 1.5 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 – QSFP+
コネクタB	1 – QSFP+

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	30.0 m [98.4 ft]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	333.0 g [11.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	24.8 cm [9.8 in]
パッケージ横	32.0 cm [12.6 in]
パッケージ高さ	10.0 mm [0.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.4 kg [0.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - QSFP+ ケーブル

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。