

QSFP+モジュール / Juniper製品QSFP-40G-ESR4E互換 / 40GBASE-SR4準拠光トランシーバ / 850nm / DDM

製品ID: QSFP40GESR4E



QSFP40GESR4Eは、Dell EMC製QSFP-40G-ESR4互換のQSFPトランシーバモジュールです。Juniper®ブランドのスイッチ/ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、40GBASE-SR4準拠40GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で400mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 40Gbps
- ・ タイプ: マルチモード
- ・ 接続タイプ: MPOコネクタ
- ・ 最大転送距離: 400m
- ・ MTBF: 45,017,120時間
- ・ 消費電力: 低消費電力
- ・ デジタル診断モニタリング (DDM): 対応

この QSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Dell EMC製QSFP-40G-ESR4と100%互換 : Dell
EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供
- ・ 技術仕様 : 40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF) | MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大転送距離 400m
- ・ メーカーホスト互換性を検証 : Dell
EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応 : アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ ライフタイム保証 : モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Dell EMC
業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

性能

最大データ転送速度	40.00 Gbps
最大伝達距離	400m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
MTBF	45,017,120 hours

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
-----	-----------------

製品横	5.8 cm [2.3 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	40 g [1.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	18.4 cm [7.2 in]
パッケージ横	13.2 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	5.0 cm [2.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	118.0 g [4.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - QSFP+ トランシーバ
---------	------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。