

DAC Twinax ケーブル／50cm／MSA対応アンコード ／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: QSFP40GPC05M



MSA準拠QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。40Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した40GbE接続を提供し、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。

このアクティブDACケーブルは、QSFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計された0.5mのQSFP+銅線ケーブルは、ネットワークスイッチ／サーバのラック間接続等、中距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ ラック内の2点間ネットワークスイッチ／サーバ接続

## 製品の特長

- ・ 40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供
- ・ 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- ・ OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術

- ・ 0.1W以下の低消費電力
- ・ WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES: Low power 40 GbE DAC also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules and transceivers
- ・ ホットスワップ対応

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

#### 性能

最大データ転送速度	40Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

#### コネクタ

コネクタA	1 – QSFP+
コネクタB	1 – QSFP+

#### 環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

#### 物理的特徴

色	ブラック
製品縦	35.4 cm [13.9 in]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	100.0 g [3.5 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ縦	21.5 cm [8.5 in]
パッケージ横	24.8 cm [9.8 in]
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]

工場出荷時 (パッケージ) 重量 114.0 g [4.0 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - QSFP+ ケーブル

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。