

DAC Twinax ケーブル／3m／MSA対応アンコード／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: QSFP40GPC3M



MSA準拠QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。40Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した40GbE接続を提供し、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。

このパッシブDACケーブルは、QSFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計された3mのQSFP+銅線ケーブルは、ネットワークスイッチ／サーバのラック間接続等、中距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ラック内／ラック間の2点間ネットワークスイッチ／サーバー接続

## 製品の特長

- ・40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供
- ・光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- ・OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術

- ・0.1W以下の低消費電力
- ・WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES: Low power 40 GbE DAC also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules and transceivers
- ・ホットスワップ対応

**ハードウェア**

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

**性能**

最大データ転送速度	40Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

**コネクタ**

コネクタA	1 – QSFP+
コネクタB	1 – QSFP+

**環境条件**

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

**物理的特徴**

色	ブラック
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	252.0 g [8.9 oz]

**パッケージ情報**

パッケージ縦	19.3 cm [7.6 in]
パッケージ横	21.4 cm [8.4 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 272.0 g [9.6 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 – QSFP+ ケーブル

---

Warranty Information

Warranty

整備品ライフタイム保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

