DAC Twinax ケーブル／5m／MSA対応アンコード ／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: QSFP40GPC5M

MSA準拠QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。40Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した40GbE接続を提供し、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。

このアクティブDACケーブルは、QSFP+（Mini-GBIC）ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計された5mのQSFP+銅線ケーブルは、ネットワークスイッチ／サーバのラック間接続等、中距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用

・ラック内／ラック間の2点間ネットワークスイッチ／サーバー接続

製品の特長

・MSAアンコードQSFP+ケーブル（DAC）：アンコード トランシーバーおよびモジュールに対応するMSA準拠の40Gダイレクト アタッチ ケーブル

・仕様：5m | 40Gbps | パッシブTwinax（銅） | 2x
QSFP+コネクタ | 100Ωインピーダンス | 30AWGワイヤゲージ | PVCケーブルジャケット | ホットスワップ | MSA準拠

.

高品質：ラック内およびラック間のファイバーケーブルに代わるコスト効率の高い銅線ケーブル（DAC）。また、厳しい品質管理のもとで生産されるため、高性能で信頼性が高く、メンテナンスも容易

・StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

・MSA準拠のスイッチに対応：Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコードモジュールやトランシーバーに対応したスイッチモデルでも使用可能な低消費電力の40GbE DAC

・ホットスワップ対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	対応ブランド	MSA準拠
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル
性能		
	最大データ転送速度	40Gbps
	インピーダンス	100 オーム
	互換性のあるネットワーク	40 Gbps
	消費電力(W)	< 0.1 W (per end)
コネクタ		
	コネクタA	1 - QSFP+
	コネクタB	1 - QSFP+
環境条件		
	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)
物理的特徴		
	色	ブラック
	製品縦	5.0 m [16.4 ft]
	製品横	1.8 cm [0.7 in]
	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	446.0 g [15.7 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	23.2 cm [9.1 in]

	パッケージ横	25.0 cm [9.8 in]
	パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	0.5 kg [1.0 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - QSFP+ ケーブル

＊ 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。