

Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con el Modelo QSFP-40G-SR4 de Dell EMC - 40GBASE-SR4 - Fibra Multimodo de 40GbE - QSFP+ Ethernet Gigabit 40Gb - MPO - 150m - 850nm - DDM

ID del Producto: QSFP40GSR4ES



El modelo QSFP40GSR4ES es un módulo transceptor QSFP por fibra óptica compatible con el modelo QSFP-40G-SR4 de Dell EMC diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Dell EMC™. Ofrece conectividad fiable a 40 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 40GBASE-SR4, a una distancia máxima de hasta 150 m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 40 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de MPO
- Distancia máxima de transferencia: 150 m
- MTBF: 45.017.120 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo QSFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON DELL EMC QSFP-40G-SR4:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Dell EMC compatibles, para conectividad 40GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 150 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Dell EMC; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

| | |
|----------------------|----------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Compatible Brand | Dell EMC |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40.00 Gbps |
| Distancia Máxima de Transferencia | 150m [492ft] |
| Tipo de Fibra | Multimodo |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Longitud de Onda | 850nm |
| Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex |
| DDM | Sí |
| Redes Compatibles | 40 Gbps |
| MTBF | 45,017,120 hours |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Producto | 0.5 in [1.4 cm] |
| Ancho del Producto | 2.3 in [5.8 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Peso del Producto | 1.4 oz [40 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 7.2 in [18.4 cm] |
| Ancho de la Caja | 5.2 in [13.2 cm] |
| Altura de la Caja | 1.9 in [4.8 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.3 oz [122.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - QSFP+ Transceiver |
|---------------------|-----------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.