

QSFP+モジュール／MSA対応アンコード ／40GBASE-SR4準拠光トランシーバ／850nm／DDM

製品ID: QSFP40SR4ST



MSA準拠QSFP+モジュール。40GBASE-SR4対応のMSA準拠スイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大で150mの距離に対応し、安定した40GbE接続を提供します。〈b〉技術仕様〈/b〉

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 40Gbps
- ・ タイプ: マルチモード光ファイバ
- ・ 接続タイプ: MPO接続
- ・ 最大転送距離: 150m
- ・ MTBF: 1,489,426時間
- ・ 電力消費: 0.7W以下
- ・ DDM: 対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なQSFP+モジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 故障または破損したQSFP+モジュールを交換

- ・ネットワークをリモートセグメントに拡張

製品の特長

- ・MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・0.7W以下の低消費電力
- ・40GBASE-SR4対応のネットワークで安定した40GbE接続を提供
- ・全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール
- ・光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

性能

最大データ転送速度	40 Gbps
最大伝達距離	150m
ファイバタイプ	マルチモード
波長	850 nm
ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
MTBF	1,489,426時間
消費電力(W)	< 0.7 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - MPO
--------------	---------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
---	------

製品縦	72.0 mm [2.8 in]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	34.0 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.8 cm [4.6 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	62.0 g [2.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - QSFP+ トランシーバ
---------	------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。