

Cable de 2m Twinax Direct Attach QSFP+ a 4x SFP+ 40G Compatible con MSA sin Codificar- DAC de Cobre de 40 GbE - DAC Módulo Transceptor Pasivo de Bajo Poder 40 Gbps

ID del Producto: QSFP4SFPPC2M



El modelo QSFP4SFPPC2M es un cable multiconector QSFP+ Twinax, con conexión directa, compatible con MSA. Está diseñado, programado y probado para su funcionamiento como puente con equipos de red a 40G con enrutadores y conmutadores compatibles con 10G. Este cable Twinax (Twin axial) pasivo conecta un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Con una longitud de 2 metros, diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable QSFP+ de cobre, de baja latencia y poco consumo eléctrico, es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica. Compatible con aplicaciones a corta distancia, como conexiones de conmutadores de red punto a punto en rack/a través de rack o de servidores, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack, para hasta cuatro

dispositivos

Características

- Ofrece conexiones Ethernet por cobre fiables a 40GbE
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	40 Gbps
Consumo de Energía	< 0.1 W (per end)

Conector(es)

Conector A	1 - QSFP+
Conector B	4 - SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	12.2 oz [346.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Ancho de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [362.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
---------------------	---------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.