

Cisco QSFP-4X10G-AOC10M kompatibel QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 15 m

Produkt-ID: QSFP4X10AO15



Das SFP4X10AO15 ist ein Cisco QSFP-4X10G-AOC10M-kompatibles SFP+-Kupfer-Breakoutkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht. Dieser einzelne QSFP+-Anschluss (40 GbE) ist mit vier 10G SFP+-Anschlüssen verbunden. Dieses aktive optische Breakoutkabel ist vollständig Hot-Plug-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Verbindungen von Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks, für bis zu vier 10G SFP+-Geräte.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einsatz in gemischten Ethernet-Netzwerkanwendungen mit 40 GB/10 GB
- Punkt-zu-Punkt-Server- oder -Netzwerk-Switch-Verbindungen zwischen Racks für bis zu vier Geräte

Merkmale

- 100 Prozent CISCO QSFP-4X10G-AOC15M-kompatibler QSFP+ Breakout-DAC: Arbeitet mit Cisco-Switches wie C9300, C3850, C9300, C9500, C3650 und anderen
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Kompatible Netzwerke	40 Gbps
Stromverbrauch	< 1.5 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - QSFP+
Steckverbinder B	4 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	49.2 ft [15.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	11.3 oz [320.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	8.5 in [21.5 cm]
Paketbreite	9.8 in [24.9 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.6 oz [356.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
--------------------	----------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.