

Cisco QSFP-4X10G-AOC3M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 3 m

Produkt-ID: QSFP4X10GAO3



Das QSFP4X10GAO3 ist ein Cisco QSFP-4X10G-AOC3M-kompatibles SFP+-Kupfer-Breakoutkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht. Dieser einzelne QSFP+-Anschluss (40 GbE) ist mit vier 10G SFP+-Anschlüssen verbunden. Dieses aktive optische Breakoutkabel ist vollständig Hot-Plug-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Verbindungen von Netzwerkschwitch- oder Serververbindungen zwischen Racks, für bis zu vier 10G SFP+-Geräte.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Einsatz in gemischten Ethernet-Netzwerkanwendungen mit 40 GB/10 GB

- Rackinterne und rackübergreifende Punkt-zu-Punkt-Netzwerk-Switch oder -Serververbindungen mit bis zu vier Geräten

## Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

---

### Hardware

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                 |
| Compatible Brand         | Cisco                    |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp                 | Active Optical Cable     |

---

### Leistung

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+ |
| Kompatible Netzwerke       | 40 Gbps                                |
| Stromverbrauch             | < 1.5 W (per end)                      |

---

### Steckverbinder

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Steckverbinder A | 1 - QSFP+ |
| Steckverbinder B | 4 - SFP+  |

---

### Umgebungsbedingungen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Lagertemperatur    | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

---

Physische  
Eigenschaften

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | Aqua             |
| Produktlänge   | 10.3 ft [3.1 m]  |
| Produktbreite  | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Produkthöhe    | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Produktgewicht | 7.1 oz [200.0 g] |

Verpackungsinform  
ationen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketlänge                     | 13.0 in [33.0 cm] |
| Paketbreite                    | 9.8 in [25.0 cm]  |
| Pakethöhe                      | 0.8 in [20.0 mm]  |
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 8.1 oz [230.0 g]  |

Verpackungsinhalt

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel |
|--------------------|----------------------------|

Garantieinformatio  
nen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.