

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 3 m

N° de produit: QSFP4X10GAO3



Le modèle QSFP4X10GAO3 est un câble optique répartiteur QSFP+ compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA. Connectant un port QSFP+ unique (40 GbE) à quatre ports SFP+ 10G, ce câble répartiteur optique actif est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Le câble à fibre optique QSFP+ est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe QSFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances. Il est conçu pour les interconnexions haute vitesse et convient bien pour les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes

- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
- Échangeable à chaud
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

Matériel

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Compatible Brand | Cisco |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Type de câble | Active Optical Cable |

Performance

| | |
|--------------------------------------|--|
| Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s pour QSFP+ / 10 Gbit/s pour SFP+ |
| Réseaux compatibles | 40 Gbps |
| Consommation électrique | < 1.5 W (per end) |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------|
| Connecteur A | 1 - QSFP+ |
| Connecteur B | 4 - SFP+ |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

Caractéristiques
physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Turquoise |
| Longueur du produit | 10.3 ft [3.1 m] |
| Largeur du produit | 0.6 in [1.4 cm] |
| Hauteur du produit | 0.5 in [1.2 cm] |
| Poids du produit | 7.1 oz [200.0 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|--------------------|-------------------|
| Longueur du Paquet | 13.0 in [33.0 cm] |
| Largeur du Paquet | 9.8 in [25.0 cm] |
| Hauteur du Paquet | 0.8 in [20.0 mm] |
| Poids brut | 8.1 oz [230.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+ |
|-----------------------|------------------------------|

Informations de
garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis