

Cisco QSFP-4X10G-AOC5M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 5 m

Produkt-ID: QSFP4X10GAO5



Das QSFP4X10GAO5 ist ein Cisco QSFP-4X10G-AOC5M-kompatibles SFP+-Kupfer-Breakoutkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht. Dieser einzelne QSFP+-Anschluss (40 GbE) ist mit vier 10G SFP+-Anschlüssen verbunden. Dieses aktive optische Breakoutkabel ist vollständig Hot-Plug-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Verbindungen von Netzwerkschicht- oder Serververbindungen zwischen Racks, für bis zu vier 10G SFP+-Geräte.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einsatz in gemischten Ethernet-Netzwerkanwendungen mit 40 GB/10 GB

- Rackinterne und rackübergreifende Punkt-zu-Punkt-Netzwerk-Switch oder -Serververbindungen mit bis zu vier Geräten

Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Kompatible Netzwerke	40 Gbps
Stromverbrauch	< 1.5 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - QSFP+
Steckverbinder B	4 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	8.4 oz [238.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	7.0 in [17.7 cm]
Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.3 oz [264.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
--------------------	----------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.