

Cisco QSFP-4X10G-AOC7M kompatibel - optisches breakout Kabel - aktiv - 7m

Produkt-ID: QSFP4X10GAO7



Das QSFP4X10GAO7 ist ein Cisco QSFP-4X10G-AOC7M-kompatibles SFP+-Kupfer-Breakoutkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht. Dieser einzelne QSFP+-Anschluss (40 GbE) ist mit vier 10G SFP+-Anschlüssen verbunden. Dieses aktive optische Breakoutkabel ist vollständig Hot-Plug-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Verbindungen von Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks, für bis zu vier 10G SFP+-Geräte.

Alle StarTech.com QSFP- und QSFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Einsatz in gemischten Ethernet-Netzwerkanwendungen mit 40 GB/10 GB
- Punkt-zu-Punkt-Server- oder -Netzwerk-Switch-Verbindungen zwischen Racks für bis zu vier Geräte

Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Kompatible Netzwerke	40 Gbps
Stromverbrauch	< 1.5 W (per end)

Steckverbinder


Steckverbinder A	QSFP+
Steckverbinder B	SFP+

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische Eigenschaften

Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]
--------------	-----------------



Produktbreite	0.6 in [14.0 mm]
Produktgröße	0.5 in [12.0 mm]
Produktgewicht	9.0 oz [256.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.0 oz [282.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
--------------------	------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

