

QSFP+ optische breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC7M compatibel - 7 m

Productcode: QSFP4X10GA07



De QSFP4X10GA07 is een Cisco QSFP-4X10G-AOC7M compatibele Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) glasvezel breakout-kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandarden voldoet. Met deze actieve glasvezel breakout-kabel kunt u één QSFP+ poort (40 GbE) op vier 10G SFP+ poorten aansluiten. Bovendien is hij volledig hot-pluggable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

De QSFP+ glasvezelkabel is lichter en flexibeler dan QSFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor hij ideaal is voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden. De kabel is ontworpen voor high-speed verbindingen en is bij uitstek geschikt voor directe netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks, voor tot vier 10G SFP+ apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in 40 Gb/10 Gb gemengde Ethernet netwerkapplicaties
- Directe verbindingen in een rack of netwerkschakelverbindingen, voor tot vier apparaten

Eigenschappen

- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
- Vervult of overtreft MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
- Hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 1.5 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	4 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Aqua
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]

	Gewicht product	9.0 oz [256.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	10.6 in [27.0 cm]
	Breedte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
	Hoogte Verpakking	1.2 in [3.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.3 oz [292.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.