

DAC Twinax

ケーブル／5m／Cisco製品QSFP-H40G-ACU5M互換／銅線ダイレクトアタッチケーブル／Firepower ASR1000 ASR9000対応

製品ID: QSFPH40GACU5



Cisco製QSFP-H40G-ACU5M互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。Cisco®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。

このパッシブDACケーブルは、QSFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

消費電力と遅延が少ない高速性能を提供するよう設計されたQSFP+ケーブルは、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ラック内の2点接続やネットワークスイッチ／サーバ接続等、短距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ラック内／ラック間の2点間ネットワークスイッチ／サーバ接続

## 製品の特長

- ・全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル
- ・Cisco QSFP-H40G-ACU5Mとの100%互換性を保証

- ・ 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- ・ MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・ 0.7W以下の低消費電力
- ・ ホットスワップ対応

---

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	アクティブ銅線

---

#### 性能

最大データ転送速度	40Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 0.7 W (per end)

---

#### コネクタ

コネクタA	1 - QSFP+
コネクタB	1 - QSFP+

---

#### 環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

---

#### 物理的特徴

色	ブラック
製品縦	5.0 m [16.4 ft]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	370.0 g [13.1 oz]

---

#### パッケージ情報

パッケージ縦	27.0 cm [10.6 in]
パッケージ横	25.0 cm [9.8 in]

パッケージ高さ 25.0 mm [1.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 386.0 g [13.6 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - QSFP+ ケーブル

---

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。