

DAC Twinax

ケーブル／7m／Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換／銅線ダイレクトアタッチケーブル／Firepower ASR1000 ASR9000対応

製品ID: QSFPH40GACU7



Cisco製QSFP-H40G-ACU7M互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブル。Cisco®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。

このパッシブDACケーブルは、QSFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する40ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

消費電力と遅延が少ない高速性能を提供するよう設計されたQSFP+ケーブルは、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ラック内の2点接続やネットワークスイッチ／サーバ接続等、短距離での使用を想定しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ラック間での2点間ネットワークスイッチ／サーバ接続

製品の特長

- ・MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・0.7W以下の低消費電力

- ・ TESTED FOR OEM HOST COMPATIBILITY: Hot-swappable in Cisco routers and switches
- ・ Cisco QSFP-H40G-ACU7Mとの100%互換性を保証
- ・ ホットスワップ対応
- ・ 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	アクティブ銅線

性能

最大データ転送速度	40Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 0.7 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 – QSFP+
コネクタB	1 – QSFP+

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	7.0 m [23.0 ft]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	451.0 g [15.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	24.7 cm [9.7 in]
パッケージ横	28.0 cm [11.0 in]

パッケージ高さ 3.8 cm [1.5 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 kg [1.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - QSFP+ ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。