

15cm USB-A naar USB-C Laadkabel, Robuuste Haakse Fast Charge & Sync Kabel, 3A, USB 2.0, TPE Mantel en Aramidevezels - Zwarte USB Oplaadkabel

Productcode: R2ACR-15C-USB-CABLE



Deze robuuste 15cm USB-A naar haakse USB-C kabel kan worden gebruikt om een USB-randapparaat aan te sluiten en/of op te laden. De rechte hoek zorgt ervoor dat u de kabel eenvoudiger kunt wegwerken, bijvoorbeeld in krappe ruimtes.

De duurzame USB-C laadkabel is voorzien van aramidevezel versterking die de kabel beschermt tegen de spanning van herhaaldelijke buigingen. Hierdoor kan de kabel buigen zonder de kerncomponenten van de kabel te ver uit te rekken of te beschadigen.

De USB-C kabel is ontworpen om overbelasting van de kabel/connector te voorkomen. De extra lange trekcontlasting is getest op meer dan 5.000+ buigcycli onder een hoek van 180 graden.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB specificaties tot USB 2.0 en biedt een betrouwbare verbinding voor alle USB-A of USB-C randapparatuur. Deze kabel ondersteunt tot 3A voor het opladen van USB-C of USB-A apparaten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **HAAKSE USB-C KABEL:** Korte 15cm USB A naar C oplaadkabel met een haakse USB-C connector - Een haakse kabel vermindert de druk op de poort en connector, en is ook ideaal voor nauwe plekken omdat de kabel gelijk kan lopen met het apparaat
- **ROBUUST ONTWERP:** USB-A naar USB Type-C laadkabel met aramide vezels voor een grotere treksterkte - Getest om 10000+ inserties en 5000+ buigcycli te kunnen weerstaan bij hoek van 180° - Duurzame TPE-mantel en trekontlasting weerstaan veelvuldig gebruik
- **FAST CHARGE EN SYNC:** Ondersteunt tot 3A fast charge via een USB-poort of een Quick Charge-poort/power adapter. Deze hoogwaardige kabel is ontworpen voor het opladen en synchroniseren van USB-C of USB-A-apparaten
- **USB-C COMPATIBILITEIT:** Robuuste kabel voor het opladen/synchroniseren van USB Type-C apparaten, waaronder iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy S20/S20+/S21+/S22/S22+, One Plus en Google Pixel 6/Pro/6a - Opladen via USB-C-docks/draagbare opladers/autoladers
- **SPECS:** Lengte: 15cm - Kleur: Zwart - Connectors: Male USB-C naar Male USB-A - Performance: USB 2.0 - Gevlochten Aramide Vezel - Stroom: Tot 3A - Mantel Type: TPE - Afscherming: EMI Bescherming met Aluminium/Mylar

#### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Connectormateriaal | Gold and Nickel                      |
| Type kabelmantel   | TPE - Thermoplastic Elastomers       |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

#### Prestaties

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

#### Connector(en)

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)       |
| Connector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Opslagtemperatuur   | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Vochtigheid         | 0%~85% RH               |

#### Fysieke

## eigenschappen

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Kleur                | Zwart                   |
| Stijl connector      | Right Angle to Straight |
| Draaddikte           | 22/32 AWG               |
| Kabellengte          | 3.9 in [10 cm]          |
| Buitendiameter kabel | 0.1 in [3.1 mm]         |
| Lengte product       | 6.8 in [17.2 cm]        |
| Breedte product      | 1.1 in [2.9 cm]         |
| Hoogte product       | 0.6 in [15 mm]          |
| Gewicht product      | 0.4 oz [10 g]           |

## Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 8.5 in [21.5 cm] |
| Breedte Verpakking       | 2.4 in [6.1 cm]  |
| Hoogte Verpakking        | 0.7 in [1.7 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 0.5 oz [14.0 g]  |

## Wat wordt er meegeleverd

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB-A naar Haakse USB-C Kabel |
|-------------|-----------------------------------|

## Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.