

Cavo USB-A a USB-C da 1m, Ricarica Rapida, Robusto, Angolato a 90°, per Ricarica e Sincronizzazione 3A USB 2.0, Guaina TPE e Fibra Aramidica

ID prodotto: R2ACR-1M-USB-CABLE



Questo robusto cavo di ricarica da USB-A a USB-C ad angolo retto da 1m può essere utilizzato per collegare e/o caricare una periferica USB. Consente di collegare comodamente i dispositivi USB-C con un angolo di 90 gradi rispetto al cavo per avere cavi organizzati e ordinati.

Questo resistente cavetto di ricarica USB è dotato di un armatura in fibra aramidica che protegge il cavo dalle sollecitazioni derivanti da frequenti piegature. Ciò consente al cavo di flettersi senza allungarsi eccessivamente o danneggiare il nucleo del cavo stesso.

Il cavo USB è stato progettato per prevenire la tensione del cavo sul connettore. Le scanalature antistrappo extra-lunghe sono state testate per resistere a oltre 5.000 cicli di piegamento con un angolo di 180°.

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB fino a USB 2.0, garantendo una connessione affidabile per tutte le periferiche USB-A o USB-C. Supporta fino a 3A per la ricarica di dispositivi abilitati USB-C o USB-A.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO USB-C AD ANGOLO RETTO: Questo cavo di ricarica da USB-A a C da 1m è dotato di un connettore USB Tipo-C a 90° - Ideale per applicazioni in spazi ristretti - Riduce la tensione sulla porta del dispositivo rispetto ad un cavo ad tradizionale
- RESISTENTE: Cavo da USB-A a USB-C con fibra aramidica per una maggiore resistenza alla trazione. Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 piegature a 180°, la guaina in TPE e i rilievi di trazione riducono l'usura dovuta ad un uso intensivo
- CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE: Supporta fino a 3A per la ricarica rapida da una porta USB o da un alimentatore compatibile con la ricarica veloce. Cavo di alta qualità, progettato per caricare e sincronizzare dispositivi USB-C o USB-A
- COMPATIBILITÀ USB-C: Cavo dati per uso intensivo, consente di caricare e sincronizzare dispositivi USB Type-C tra cui iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy serie S20, One Plus e Google Pixel 6/Pro/6a - Carica da dock USB-C/caricabatterie da casa e auto
- CARATTERISTICHE: Lunghezza: 1m - Colore: Nero - Connitori: USB-A/USB-C M/M - Prestazioni: USB 2.0 - Materiale della treccia: Fibra Aramidica - Potenza: 3A - Tipo di rivestimento: TPE - Schermatura: Protezione EMI con Alluminio/Mylar - Supporto a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Gold and Nickel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Lunghezza max cavo	39.4 in [1000 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di	0 to 50°C (32 to 122°F)

conservazione

Umidità 0%~85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Right Angle to Straight
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	3.1 ft [0.9 m]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [31.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-A a USB-C ad Angolo
--------------------------	----------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

