

2 m USB-C Ladekabel Mit Winkelstecker und 60W PD 3A - Robustes Schnellladekabel
Mit Aramidfaser - USB-C Auf USB-C Kabel - USB 2.0 Typ-C Kabel Für Handy, Tablet

Produkt-ID: R2CCR-2M-USB-CABLE



Dieses robuste 2m USB-C Rechtwinkelkabel kann zum Verbinden und/oder Aufladen eines USB Peripheriegeräts verwendet werden. Verbinden Sie USB-C fähige Geräte bequem im rechten Winkel mit dem Kabel, um eine organisierte Kabelführung zu ermöglichen.

Das robuste USB Ladekabel verfügt über eine Verstärkung aus Aramidfasern, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch kann sich das Kabel biegen, ohne überdehnt zu werden oder die Kernkomponenten des Kabels zu beschädigen.

Das USB Kabel wurde so entworfen, dass eine Überlastung des Kabels/Steckers vermieden wird. Die extra langen vergossenen Zugentlastungen verfügen über eine Biegefestigkeit von mehr als 5.000 Zyklen bei einem Winkel von 180°.

Das robuste Kabel unterstützt alle USB Spezifikationen bis zu USB 2.0 und bietet eine zuverlässige Verbindung für USB-C Peripheriegeräte. Es unterstützt bis zu 3 A zum Aufladen von USB-C fähigen Geräten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **RECHTWINKEL USB-C KABEL:** 2 m USB-C Ladekabel mit rechtwinkligem USB-C Stecker - Ideal für enge Stellen, da das Kabel bündig mit dem Gerät betrieben werden soll - Reduziert die Port/Stecker Belastung im Vergleich zu einem gerade gewinkelten Kabel
- **ROBUSTES DESIGN:** USB Typ-C Kabel, verstärkt mit Aramidfasern für erhöhte Zugfestigkeit - Getestet auf 10000+ Einsteckvorgänge und 5000+ Biegezyklen bei 180°; Winkel - Robuster TPE Mantel und Zugentlastungen verhindern Schäden bei häufigem Gebrauch
- **SCHNELLES LADEN UND SYNC:** Power Delivery bis zu 60W bei 3A für Schnellladen über USB oder Quick Charge Port/Netzteil - Hochwertiges Kabel zum Laden und Synchronisieren von USB-C Geräten - Einsatz mit USB-C Ports und 18W/30W/45W/60W Netzteil
- **USB-C KOMPATIBILITÄT:** Datenübertragungskabel zum Laden und Synchen von USB Typ-C Geräten wie iPad Pro/iPad/Mini, Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S21+/S22/S22+, One Plus und Google Pixel 6/Pro/6a - Laden von USB-C Dockingstationen/Ladegeräten/Autoladegeräten
- **SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2m - Farbe: Schwarz - Stecker: Stecker USB-C auf USB-C - Leistung: USB 2.0 - Geflochtenes Material: Aramidfaser - Betrieb: Bis zu 60W/3A - Mantel Typ: TPE - Abschirmung: EMV-Schutz mit Aluminium/Mylar - Unterstützt auf Lebenszeit

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold and Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Kabellänge	78.7 in [2000 mm]
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Strom

Power Delivery	60W
----------------	-----

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0%~85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Right Angle to Straight
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöhe	0.3 in [7.0 mm]
Produktgewicht	1.7 oz [47.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C auf gewinkeltes USB-C Kabel
--------------------	---------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.