

10 HE Netzwerkschrank Wandmontage, 355 mm Tief, 19 Zoll Kleiner Patchpanel Rack, Server Rack für IT-Ausrüstung, Netzwerk Switche, Serverschrank 19 Zoll, 35kg Tragkraft, Schwarz

Produkt-ID: RACK-10U-14-BRACKET



Die 10 HE und 355 mm (14 Zoll) tiefe Wandhalterung für Patchpanels bietet eine robuste und zuverlässige Option für die Aufbewahrung von Geräten und ermöglicht die Wandmontage von Daten-/IT-Geräten für eine effizientere und besser zugängliche Betriebsumgebung. Es ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in SoHo-Umgebungen (Small Office, Home Office) oder in Serverräumen mit begrenztem Platzangebot, da es keine Bodenfläche beansprucht.

Die Halterung ist ganz aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Befestigung von Patchpanels oder anderen schlanken 19 Zoll Geräten an der Wand sowie für die Organisation der Verkabelung oder der Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verkabelungsschrank, Back-Office oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Haltbarkeit und Stabilität. Außerdem sind die Befestigungslöcher des Wandracks mit in einem Abstand von 40,6 cm angeordnet, so dass eine einfache und sichere Verankerung an der Trockenbau Wand möglich ist.

M6-Vierkantmuttern und M6-Schrauben sind im Lieferumfang der Halterung enthalten, zusätzlich sind M5x25 Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten, um Ihnen die Beschaffung von separatem Befestigungsmaterial zu ersparen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **10 HE WAND RACK:** Dieses 19 Zoll breite Low-Profile Wandrack hat eine maximale Einbautiefe von 355 mm, empfohlen für Netzwerk Ausrüstung bis zu einer Tiefe von 300 mm, wobei 55 mm für die Kabelführung verbleiben; Maximale Tragfähigkeit von 35 kg
- **EINFACHE INSTALLATION:** Die 10 HE Wandmontage Patchpanel Halterung wird komplett montiert geliefert inkl. M6-Schrauben und M6-Vierkantmuttern für Geräteinstallation und umfasst Wandmontagematerial; Wandbefestigungslöcher im Abstand von 40,6 cm
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Die Wandhalterung besteht aus 1,5 mm dickem, massivem Stahl für ultimative Langlebigkeit und eine sichere und robuste Montage
- **EINFACHE KABELVERWALTUNG:** Die kleine Patchpanel Wandhalterung wurde im Hinblick auf Effizienz entwickelt und verfügt über einen rückseitigen Kabelschlitz für die Kabelführung in Ihrem Netzwerkschrank, Serverraum, Kabelschrank oder Klassenzimmer
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser 10 HE Wandmontage Netzwerkschrank Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	10U
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)

Leistung

Weight Capacity	77.2 lb [35 kg]
-----------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]

Produktbreite	14.1 in [35.7 cm]
Produkthöhe	17.7 in [45.0 cm]
Produktgewicht	15.8 lb [7.2 kg]
Max. Montagetiefe	11.8 in [30 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	19.7 in [50.0 cm]
Paketbreite	16.7 in [42.5 cm]
Pakethöhe	20.5 in [52.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.5 lb [9.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	40 - M6 Käfigmuttern
	40 - M6-Montageschrauben
	40 - Kunststoffunterlegscheiben
	4 - Kunststoff Wandanker
	4 - M5x25mm Befestigungsschrauben
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

