

RCA till F Type Coaxialadapter M/F

Produkt ID: RCACOAXMF



RCACOAXMF är en odelad RCA till F Type coaxialkabel-omvandlare med en RCA-kontakt (hane) samt en F-typ coaxial-honkontakt för att förvandla en RG6 coaxialkabel till en RCA-kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd befintliga coaxialkabelbanor för att förlänga en komposit-RCA-signal över ett längre avstånd

Funktioner

- Konvertera RCA till skärmad coaxialkabel för långa avstånd
- Guldpläterad för maximal konduktivitet

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kontaktplätering

Guld

Kontakt(er)	Connector A	1 - RCA
	Connector B	1 - Typ F (RF-koaxial)
Utseende	Färg	Guld
	Produktlängd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	0.1 oz [3.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	3.6 in [9.2 cm]
	Paketets bredd	2.4 in [6.1 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.4 oz [10.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Coax till RCA hanadapter
Warranty Information	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.