

Premiumcertifierad HDMI 2.0-kabel på 2 m med Ethernet - Hållbar höghastighets UHD 4K 60 Hz HDR - Robust M/M HDMI-kabel med Aramidfiber - TPE - Ultra HD-skärmar, TV-apparater och skärmar

Produkt ID: RHDMM2MP



Denna förstklassiga höghastighets-HDMI™-kabel med Ethernet klarar de dagliga kraven på att ansluta dina HDMI-enheter. Testad för att klara av påfrestande slitage är den robusta kabeln ett måste för både affärs- och konsumenttillämpningar.

Denna premium HDMI-certifierade kabel har aramidfiberförstärkning som förstärker den från belastningen av återkommande böjningar. Detta gör att kabeln kan böjas utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

- Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
- Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
- EMI-skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning
- TPE-kabelhöljet är flexiblare än en vanlig PVC-kabel

Kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

- HDMI:s guldpläterade kontakt med metallskärm skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

Denna HDMI premiumcertifierade kabel som stöder alla HDMI 2.0-specifikationer, stöder också upplösningar upp till 4K 60 Hz med en bandbredd på upp till 18 Gbps. HDMI-kabeln stöder också HDR för högre kontrastförhållande och livliga färger som ger en berikad och trevlig tittarupplevelse.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner

- **KABEL MED HÖG PRESTANDA:** Premiumcertifierad HDMI 2.0 på 2 m med Ethernet, 4K 60 Hz (upp till 4096x2160p), 18 Gbps bandbredd, HDR10 för högt kontrastförhållande, Ultrabrett bildförhållande, 32 kanalers multistream-ljud (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) med 1 536 Hz sampling
- **HÅLLBAR:** HDMI-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet och hållbarhet. Testad upp till 10 000+ böjningscykler vid 180° vinkel och 5 000+ insättningar. Flätad mylarfolie av aluminium ger EMI-skärmning och säkerställer signalintegritet. Idealisk för kommersiella miljöer
- **FLEXIBEL KABEL:** Slitstark TPE-mantel och dragavlastning absorberar belastning från frekventa böjningar och skyddar kärnan i den robusta UHD HDMI 34AWG-kabeln. TPE är giftfri, halogenfri och RoHS-certifierad för miljömässig hållbarhet
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för hemmet/kontoret och resor, fungerar med stationär dator/bärbar dator/skrivbord/arbetsstation. Anslut din tv/monitor/bildskärm/projektor/soundbar. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG. Kompatibel med HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD och tidigare HDMI-versioner
- **SPECIFIKATIONER:** 2 m | Vit | HDMI 2.0 | HDMI hane till hane | 34 AWG | Förstärkning: Aramidfiber | Mantel: TPE | EMI-skärmning | Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 kolorimetri | Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

	Kontaktplätering	Guld
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda	Audio-specifikationer	Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) 1 - HDMI (19-stifts)
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	34 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.7 in [1.7 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
	Produktvikt	2.0 oz [56.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.1 in [20.6 cm]
	Package Width	5.9 in [15.0 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - hdmi-kabel

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.