

Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

ID prodotto: RK119WALLV



La staffa rack in acciaio 19"" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale RK119WALLV offre una soluzione versatile per l'archiviazione, perché permette di montare in verticale (a filo della parete), quindi risparmiare spazio, le attrezzature montabili su rack (dispositivi di rete, prese multiple, quadri per prese). In alternativa la staffa 1U può essere installata in orizzontale sotto a una scrivania, per un accesso rapido alle attrezzature installate direttamente dallo spazio abituale di lavoro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Perfetta per ambienti di piccoli uffici o attività a domicilio, la staffa montabile a parete prevede un resistente design in acciaio costruito secondo gli standard rack EIA-310 19" e permette di risparmiare spazio, in ambienti troppo piccoli per poter ospitare rack per attrezzature server a dimensioni intere. Adatta al montaggio praticamente su qualsiasi parete/soffitto (ad esempio cartongesso), i fori di fissaggio sono posizionati a distanza esatta di circa 40,60 cm, rispettando la struttura di costruzione standard.

Bisogno di più spazio? StarTech.com offre, inoltre, una staffa per montaggio a parete 19"" 2U, una 3U e una 4U.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per montare attrezzature di rete e telecomunicazioni a filo della parete
- Per montare switch o workstation KVM sotto una scrivania o piano di lavoro per liberare spazio
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack

Caratteristiche

- RACK 1U VERTICALE DA PARETE: Questo supporto per patch pannel è compatibile con dispositivi IT/AV/Network installabili su rack 19" di qualsiasi profondità - Portata 56,7 kg - Conforme EIA-310 e REACH - Design compatto, consente di ottimizzare gli spazi
- PRONTO ALL'USO: Il rack verticale a parete viene spedito totalmente assemblato, include 6 viti per legno, 4 viti e dadi in gabbia M5 per il montaggio del rack e dei dispositivi - I fori di montaggio a parete sono distanziati 40cm per una maggiore stabilità
- COSTRUITO PER DURARE: la mensola verticale è realizzata in solido acciaio per una maggiore durata, fornisce una struttura solida e stabile per i dispositivi, la verniciatura a polvere e la saldatura interna degli angoli assicura durata e robustezza
- VERSATILE: Questa staffa rack 19" 1U verticale a basso profilo, conforme alla normativa TAA, consente di montare in verticale server, switch di rete, patch panel, per facilitare l'accesso alle apparecchiature quando non è possibile installare un armadio
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa staffa verticale per pannelli patch è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	1U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

Note/requisiti speciali

Nota	La confezione comprende le viti da 1,5" per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.3 cm]
Altezza prodotto	2.3 in [5.9 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Larghezza del Pacco	21.3 in [54.1 cm]
Altezza del Pacco	3.3 in [8.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Staffa per montaggio a parete in verticale 4 - Viti M5 4 - Dadi in gabbia M5
--------------------------	--

6 - viti per legno

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

