

スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ

製品ID: RK119WALLV



1U、ウォールマウント用19インチラックマウントブラケット。ネットワーク機器、電源タップ、パッチパネルなどのラックマウント機器を垂直に（壁面に沿って）設置し、スペースを取らない柔軟なストレージソリューションを提供します。この1Uブラケットは、デスク天板の裏に水平に取り付けることも可能です。この場合、デスクの作業領域から設置機器へのアクセスが簡単になります。この製品は、米国連邦政府貿易協定（TAA）が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュールに対応しています。

このウォールマウント用ブラケットは、頑丈なスチール構造で、EIA-310 19インチラック規格に合わせて設計されています。フルサイズサーバー機器を設置するスペースがない場所で省スペースソリューションを提供し、SoHo（スモールオフィス、ホームオフィス）環境に最適です。ブラケットの取り付け穴は、標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔となっており、さまざまな壁面（ドライウォールなど）での取り付けに適しています。

さらにストレージスペースが必要な場合、StarTech.comでは、2U 19インチウォールマウント用ブラケット、3U 19インチウォールマウント用ブラケット、4U 19インチウォールマウント用ブラケットも取り揃えています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置
- ・KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
- ・ラックソリューションを必要とする中小企業に最適

製品の特長

- ・1U
縦型ウォールマウントラック: 19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐

荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム／クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計

すぐに使える壁面設置用ラック：組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き

冷間圧延スチール構造：機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計・長期間の使用に耐えられる頑丈な設計

多機能：TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能

・ StarTech.comの強み：30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
壁取り付け可能	あり
ラックタイプ	2 ポスト
フレームタイプ	オープンフレーム
U高さ	1 U
マウントレールプロファイル	L-Shape
Mounting Hole Types	角型(ケージナット用)
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity	56.7 kg [125.0 lb]
-----------------	--------------------

特記 / 必要条件

注意	木材表面への取り付け用に1½インチネジを同梱。別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要
----	--

物理的特徴

色	ブラック
Construction Material	スチール

Product Measurements

製品縦	15.0 cm [5.9 in]
製品横	50.3 cm [19.8 in]
製品高さ	5.9 cm [2.3 in]
製品重量	0.6 kg [1.4 lb]

パッケージ情報

フラットパック (組立て必要)	なし
パッケージ縦	17.3 cm [6.8 in]
パッケージ横	54.1 cm [21.3 in]
パッケージ高さ	8.4 cm [3.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	1.1 kg [2.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット
	4 - M5ネジ
	4 - M5ケーシングナット
	6 - 木ネジ
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。