

## 12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Produkt-ID: RK1219SIDEM



In dem offenen Rack zur Wand-/Seitenmontage (12U, 19 Zoll) RK1219SIDEM können Sie Ihre Server, A/V- oder Netzwerk-Geräte senkrecht zur Wand unterbringen und so leicht auf die eingebauten Geräte und Ausrüstungen zugreifen. Das Gehäuse/Rack ist von vorne und hinten zugänglich und erleichtert dadurch das Einstecken von Kabeln, Überwachen der LEDs und den Zugang zu Einstelltasten. Darüber hinaus bietet die Seitenmontage größere Einbautiefen als die herkömmlichen an der Wand befestigten Racks. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das offene Rack ist aus hochwertigem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und somit stabil und strapazierfähig. Des Weiteren ermöglicht es maximalen Luftaustausch bei einer Tragfähigkeit bis zu 159 kg. Im Lieferumfang des Racks sind alle für die Montage benötigten M5-Schrauben und Käfigmuttern enthalten. Somit entfallen Zusatzkosten für den Kauf von Befestigungsmaterial.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

## Merkmale

- Alle für die Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten.
- Bohrungen für die Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander angebracht für die Montage an normalen Holzwänden (Einbau auch in Beton oder Stahlwände möglich).
- Offene Konstruktion für bestmöglichen Luftaustausch
- Einbau der Geräte senkrecht zur Wand
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl
- Komplett vormontiert und sofort betriebsbereit
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

### Leistung

Weight Capacity	351.4 lb [159 kg]
-----------------	-------------------

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Construction Material Stahl

---

Product Measurements

Produktlänge	22.3 in [56.6 cm]
Produktbreite	21.2 in [53.8 cm]
Produkthöhe	25.9 in [65.9 cm]
Produktgewicht	46.7 lb [21.2 kg]
Max. Montagetiefe	20.8 in [52.9 cm]

---

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	23.3 in [59.2 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	27.2 in [69 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	54.6 lb [24.7 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	12U-Rack
	M5-Schrauben
	M5-Käfigmuttern

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

