

Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m

ID del Producto: RK1219SIDEM



El Rack/Armario Abierto para Montaje Perpendicular en Pared (12U 19 pulgadas de ancho), RK1219SIDEM permite instalar servidores, equipos de red o de audio y vídeo de forma perpendicular a la pared simplificando el acceso a los dispositivos y equipos. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El libre acceso a la parte delantera y posterior de los dispositivos facilita el ajuste del cableado, la visualización de LEDs y el acceso a los botones de configuración según sea necesario; además, este tipo de configuración posibilita profundidades de montaje mayores que las de los típicos racks de pared.

Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack abierto optimiza la circulación de aire y tiene una capacidad de carga máxima de 159kg.

Viene con todos los tornillos y las tuercas jaula M5 necesarias para instalar los equipos, ahorrando el gasto de tener que comprarlos por separado.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización
- Permite instalar componentes de transmisión o distribución de Audio y Vídeo

Características

- Orificios de montaje a 16" de centro a centro para su instalación en entramados de madera estándar (también se puede instalar fácilmente en hormigón o acero)
- Incluye los tornillos/tuercas necesarios para el montaje de equipos
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Permite instalar equipos de forma perpendicular a la pared
- Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
- Diseño de estructura abierta para optimizar el flujo de aire
- Se entrega completamente ensamblado y listo para usar

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 350.6 lb [159 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 22.3 in [56.6 cm]

Ancho del Producto 21.2 in [53.8 cm]

Altura del Producto 25.9 in [65.9 cm]

Peso del Producto 46.6 lb [21.2 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 20.8 in [52.9 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No

Longitud de la Caja 23.2 in [59.0 cm]

Ancho de la Caja 22.1 in [56.2 cm]

Altura de la Caja 27.1 in [68.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 54.4 lb [24.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Rack de 12U
- 48 - Tornillos M5
- 48 - Tuercas Jaula M5

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.