

Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Nº de produit: RK1219SIDEM



L'armoire serveur à cadre ouvert à fixation latérale/murale (12U, 48 cm de largeur) RK1219SIDEM vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo ou de réseau perpendiculairement au mur, pour un accès facilité aux appareils et à l'équipement installés. L'armoire serveur offre un accès libre à l'avant et l'arrière de vos appareils, permettant ainsi d'ajuster facilement le câblage, de voir les LED et d'utiliser les boutons de configuration selon vos besoins. De plus, la configuration à montage latéral permet une plus grande profondeur de fixation que les racks à montage mural traditionnels. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrue, le rack à cadre ouvert permet une circulation d'air optimale, tout en supportant un poids pouvant atteindre 159 kg. Le rack à fixation murale est également fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage M5 nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants en bois standard (montage facile sur le béton ou l'acier également)
- Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Montage de l'équipement perpendiculaire au mur
- Construction robuste en acier massif pressé à froid
- Cadre ouvert pour une circulation d'air optimale
- Livrée complètement montée et prête à l'emploi

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 350.6 lb [159 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 22.3 in [56.6 cm]

Largeur du produit 21.2 in [53.8 cm]

Hauteur du produit 25.9 in [65.9 cm]

Poids du produit 46.6 lb [21.2 kg]

Profondeur de montage maximal 20.8 in [52.9 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Longueur du Paquet 23.2 in [59.0 cm]

Largeur du Paquet 22.1 in [56.2 cm]

Hauteur du Paquet 27.1 in [68.8 cm]

Poids brut 54.4 lb [24.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack 12U

48 - Vis M5

48 - Écrous cage M5

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

