

Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

ID prodotto: RK1219SIDEM



L'armadio/rack a giorno per montaggio laterale/montaggio a parete (12U, largo ca. 50 cm) RK1219SIDEM consente di montare i server, l'attrezzatura A/V o di rete perpendicolarmente alla parete per un agevole accesso ai dispositivi e alle attrezzature montati. L'armadio/rack presenta un accesso sia alla parte frontale che anteriore dei dispositivi permettendo di regolare il cablaggio, vedere i LED e accedere ai pulsanti di configurazione secondo necessità; inoltre, la natura della configurazione di montaggio laterale consente maggiori profondità di montaggio rispetto ai tipici rack per montaggio a parete. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio pressato a freddo (SPCC) di alta qualità per una maggiore resistenza e durata, il rack a giorno per attrezzature permette un flusso d'aria ottimale supportando una capacità di carico massima di 159 kg. Il rack per montaggio a parete viene inoltre spedito con le viti M5 e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'attrezzatura evitando di doverli acquistare separatamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio

ridotto posizionate in luoghi differenti

- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

- Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di 40,60 cm per bulloni standard per legno (facile montaggio anche su cemento o acciaio)
- La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Consente il montaggio delle attrezzature perpendicolarmente alla parete
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
- Design a giorno per un flusso d'aria ottimale
- Spedito completamente assemblato e pronto per l'uso

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	350.6 lb [159 kg]
-----------------	-------------------

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto	22.3 in [56.6 cm]
Larghezza prodotto	21.2 in [53.8 cm]
Altezza prodotto	25.9 in [65.9 cm]
Peso prodotto	46.6 lb [21.2 kg]
Profondità di montaggio massima	20.8 in [52.9 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	23.2 in [59.0 cm]
Larghezza del Pacco	22.1 in [56.2 cm]
Altezza del Pacco	27.1 in [68.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	54.4 lb [24.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack 12U
	48 - Viti M5
	48 - Dadi ingabbiati M5

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

