

12 HE offenes 19" Server Rack mit Scharnier - 55cm tief

Produkt-ID: RK1219WALLOH



Das 12U 22-Zoll offene Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK1219WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann.

Das 12U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

## Merkmale

- 12U-Wandmontage-Rack, mit Scharnier
- Design mit Scharnier für einfachen Zugang zu rückwärtigen Panels
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl
- Alle für die Rack-Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten
- Offenes Design ermöglicht zusätzliche Luftzirkulation
- 4-Pfosten-Design für zusätzliche Stabilität
- TAA compliant for GSA Schedule purchases

---

## Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

## Leistung

Weight Capacity	140.0 lb [63.4 kg]
-----------------	--------------------

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

---

Product  
Measurements

Produktlänge	23.6 in [60 cm]
Produktbreite	21.9 in [55.6 cm]
Produkthöhe	25.5 in [64.7 cm]
Produktgewicht	39.0 lb [17.6 kg]
Max. Montagetiefe	19.8 in [50.2 cm]

---

Verpackungsin-  
formationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	26.0 in [66 cm]
Package Width	25.0 in [63.5 cm]
Package Height	28.3 in [71.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	45.7 lb [20.7 kg]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	Wandmontage-Rack, mit Scharnier  #10-32 UNF-Blendenschrauben  #10-32 UNF-Käfigmuttern  Anleitung
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

