

サーバーラック／オープンフレーム／ウォールマウント／19インチ／12U／4ポスト／奥行50.2cm／耐荷重63kg／ヒンジ機構／壁掛けタイプ／IT・AV機器・パッチパネル・コンピューター用ラック

製品ID: RK1219WALLOH



12U、奥行502mmのヒンジ付きオープンフレームウォールマウント型サーバーラック。(19インチ幅の)サーバー機器、AV機器、ネットワーク機器を壁に設置することができます。ヒンジ付きラック設計により、ドアを大きく開くことができるため、機器の設置やメンテナンスが簡単です。

本12Uウォールマウント型サーバーラックは、安定性に優れた4ポスト設計で機器を支えます。最大耐荷重は63kgです。高品質なSPCC冷間圧延スチール構造で強度と耐久性に優れ、高い通気性を実現しています。また、機器のマウントに必要なラック用ネジやケージナットもすべて同梱されており、別途費用はかかりません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置
- ・小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
- ・AV放送機器や信号分配器を設置

製品の特長

4ポスト12Uヒンジ機構付き壁掛け式ラック: 最大奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバーールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的

優れた設計: 設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持

優れた耐久性: 4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの12Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg

完全組み立て済み: ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠

StarTech.comのアドバンテージ: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
壁取り付け可能	あり
ラックタイプ	4 ポスト
フレームタイプ	オープンフレーム
U高さ	12 U
特別機能	完全にアセンブルされた状態で発送 壁面設置対応
マウントレールプロファイル	L-Shape
取り付け穴の種類	角型(ケージナット用)
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity	63.4 kg [139.7 lb]
-----------------	--------------------

物理的特徴

色	ブラック
本体材質	スチール

Product Measurements

製品縦	60.2 cm [23.7 in]
製品横	55.5 cm [21.9 in]
製品高さ	64.7 cm [25.5 in]
製品重量	22.7 kg [50.1 lb]
最大取り付け深さ	50.2 cm [19.8 in]

パッケージ情報

フラットパック (組立て必要)	なし
パッケージ縦	68.2 cm [26.9 in]
パッケージ横	73.9 cm [29.1 in]
パッケージ高さ	76.8 cm [30.2 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	26.3 kg [58.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ヒンジ付きウォールマウント型ラック
	48 - #10-32 UNF パネルネジ
	48 - #10-32 UNF ケージナット
	1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。