

4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack
für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung

Produkt-ID: RK1224WALHM



Mit diesem 12HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 6,1 bis 50,04 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.

Der 12HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbarer und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack-/Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitzte an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Merkmale

- **4-PFOSTEN 12HE RACK-SCHRANK:** Wand Server-Rack mit einstellbarer Einbautiefe 6 bis 50,8cm ist geeignet für die Installation von Netzwerk-Switches, Patchpanelen und anderen Rackmount-Geräten in Ihrem Lager, Zuhause/Büro, Ladenlokal oder Serverraum
- **EINFACHER ZUGANG:** Wand Datenrack hat ein um 180° aufklappbarer, geschlossener und abschließbarer Design mit einfacherem Zugriff auf der Rückseite; flexibel verschließbarer Serverschrank mit reversibler und entfernbare Fronttür und entfernbaren Seitenwänden
- **DAUERHAFTE KONSTRUKTION:** Der 12HE Wand Netzwerkschrank bietet ein 4-Pfosten-Design für zusätzliche Unterstützung Ihrer Geräte; Konstruiert aus hochwertigem SPCC kaltgewalztem Stahl für Stärke und Haltbarkeit mit Tragkraft von 90kg
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Der aufklappbare Netzwerkschrank wird komplett montiert mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte benötigen. Fachboden und Rolle Klettband inklusive, EIA/ECA-310-E-konform

- **FÜR KÜHLUNG KONZIPIERT:** Das belüftete IT-Rack-Gehäuse hat Fronttüren und Seitenwände aus Gitternetz, die für einen guten Luftstrom sorgen, und unterstützt die aktive Kühlung mit bis zu vier optionalen 120mm Lüftern

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	12U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Integrierte Kabelführung
	Erdungsöse(n)
	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
	Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Enthält CABSELFV1U und 2 Schlüsselpaare

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Backdoor-Typ	Stahl
Merkmale der hinteren Klappe	Sicherheitsschloss

Product Measurements

Interne Breite	23.4 in [59.5 cm]
Interne Tiefe	25.7 in [65.2 cm]
Produktlänge	25.6 in [65.1 cm]
Produktbreite	23.7 in [60.1 cm]
Produkthöhe	25.1 in [63.7 cm]
Produktgewicht	82.5 lb [37.4 kg]
Max. Montagetiefe	20.0 in [50.8 cm]
Min. Montagetiefe	2.4 in [6 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	26.7 in [67.9 cm]
Paketbreite	28.4 in [72.2 cm]
Pakethöhe	29.0 in [73.7 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 89.0 lb [40.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
	1 - 1HE-Einschub
	1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger
	50 - 12-24 Käfigmuttern
	50 - 12-24 Schrauben
	2 - Türschlüssel
	2 - Seitenwandschlüssel
	1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

