

Gabinete Rack de Pared para Servidores 12U 19" 4 Postes y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared con Bisagra - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK1224WALHM



Este gabinete rack 12U para servidores o redes le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared, en un armario seguro que dispone de una puerta trasera con bisagras para facilitar el acceso a su equipo. El armario cuenta con una profundidad de montaje ajustable de 2.4 a 19.7 pulgadas para proporcionar una solución de almacenamiento robusta para sus equipos de montaje en bastidor.

Para proporcionar una estabilidad segura a sus equipos más pesados, este rack ofrece un montaje de 4 postes, soportando una mayor capacidad de peso por U que los racks de 2 postes y soportando una capacidad de carga total de hasta 200lb. (90 kg).

Ahorre un valioso espacio en el suelo montando el armario en la pared. El diseño para montaje en pared convierte a este armario en la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda, sala de servidores u oficina. Este gabinete también incluye un estante de 1U que le proporciona una superficie estable para colocar equipos que no sean montables en rack o para guardar sus herramientas.

El rack de red de montaje en pared facilita el acceso a sus equipos y cableado, con una bisagra trasera que gira el armario separándolo de la pared. Al girar el armario 180 grados en el momento de la instalación, puede invertir la dirección de la bisagra para que el armario pueda abrirse desde la izquierda o la derecha, según prefiera.

El gabinete de red 12U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales desmontables, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con un cierre independiente, lo que garantiza la seguridad de su equipo.

Para una gestión de los cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de cinta autoadherente para cables que facilita mantener sus cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos

al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Este gabinete rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. Para una instalación del equipo sin complicaciones, los rieles de montaje del bastidor se pueden intercambiar para utilizarlos con orificios cuadrados y tuercas enjauladas, o con carriles roscados.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un flujo de aire máximo.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del rack están colocados a una distancia de 16 pulgadas entre sí, por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale el servidor y el equipo de red a ras de la pared en zonas con espacio limitado, como tiendas de tecnología o centros de reparación.
- Instale el rack en su oficina, donde no quepa un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su gabinete de red, de cableado, back office o IDF

Características

- **ARMARIO RACK 12U DE 4 POSTES:** Su profundidad de montaje ajustable (6-50.8cm) es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Diseño de bastidor abatible, cerrado y bloqueable a 180° con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Cierre flexible con puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad con una capacidad de peso máxima de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El armario de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los

tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y una bobina de cinta de gancho y felpa - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Gestor de cables integrado
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones /
Requisitos

Nota

Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

Características
Físicas

Color

Negro

Tipo de Puerta
Delantera

Malla de Acero

Características de la
puerta delantera

Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble

Tipo de Panel Lateral

Malla de Acero

Características del
panel lateral

Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles

Tipo de Puerta Trasera

Acero

Características de la
puerta trasera

Candado de seguridad con llave

Medidas del
Producto

Ancho Interno

23.4 in [59.5 cm]

Profundidad Interna

25.7 in [65.2 cm]

Longitud del Producto

25.6 in [65.1 cm]

Ancho del Producto

23.7 in [60.1 cm]

Altura del Producto

25.1 in [63.7 cm]

Peso del Producto

82.5 lb [37.4 kg]

Profundidad Máxima de
Montaje

20.0 in [50.8 cm]

Profundidad Mínima de
Montaje

2.4 in [6 cm]

Información de la
Caja

Sin Armar (Requiere
Ensamblaje)

No

Longitud de la Caja	26.7 in [67.9 cm]
Ancho de la Caja	28.4 in [72.2 cm]
Altura de la Caja	29.0 in [73.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	89.0 lb [40.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	50 - tuercas enjauladas 12-24
	50 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.